



Soporte de apriete HELIGRIP HELI, derecha, Tamaño del mango / anchura de tronzado w: 25/4mm



Datos de pedido

Número de pedido	273766 25/4
GTIN	7291075031430
Clase de artículo	26D

Descripción

Aplicación:

Para torneado, tronzado y ranurado.

Idóneo para:

Insertos de corte n.º 273403 – 273413.

Descripción técnica

Longitud de la cabeza L ₁	42 mm
Serie	HELI-GRIP
WF	23,4 mm
Tamaño del mango	25 mm
Ancho de tronzado w	4 mm
Longitud total L	140 mm
CWX	4,76 mm
CUTDIA	50 mm
WB	3,2 mm
Tamaño de placa	20 mm
Quality Dress	HELIR 2525-4T25

Tipo de boca	derecha
Refrigeración interior	no
Posibilidad de tronzado axial	sí
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete