



Soporte de apriete PENTAIQGRIP PCH-IQ, derecha, Tamaño del mango / tamaño de la placa: 20/40mm



Datos de pedido

Número de pedido	273576 20/40
GTIN	7291075318005
Clase de artículo	26D

Descripción

Aplicación:

Primera opción para tronzar hasta un diámetro de 40 mm. Ranurado posible.

Idóneo para:

Insertos de corte n.º 273580 – 273581.

Descripción técnica

Longitud de la cabeza L ₁	33,3 mm
WF	18,7 mm
CWN-CWX	3 - 3,2 mm
Serie	PENTAIQGRIP
Longitud total L	135 mm
Tamaño del mango	20 mm
HBH	13 mm
H	43,5 mm
HBL	35,6 mm
Tamaño de placa	16 mm
Quality Dress	PCHR 20-D40-3-IQ
Tipo de boca	derecha

Refrigeración interior	no
Posibilidad de tronzado axial	no
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete