



## Soporte de apriete PENTAIQGRIP PCH-IQ, derecha, Tamaño del mango / tamaño de la placa: 20/32mm



### Datos de pedido

Número de pedido	273576 20/32
GTIN	7291075318319
Clase de artículo	26D

### Descripción

#### Aplicación:

Primera opción para tronzar hasta un diámetro de 40 mm. Ranurado posible.

#### Idóneo para:

Insertos de corte n.º 273580 – 273581.

### Descripción técnica

H	33,6 mm
Longitud de la cabeza L <sub>1</sub>	28,4 mm
CWN-CWX	2 - 2,4 mm
HBH	6 mm
Serie	PENTAIQGRIP
WF	19,5 mm
Tamaño del mango	20 mm
Longitud total L	120 mm
HBL	29,5 mm
Quality Dress	PCHR 20-D32-2-IQ
Tipo de boca	derecha
Refrigeración interior	no

Posibilidad de tronzado axial	no
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete