



Soporte de apriete PENTAIQGRIP PCH-IQ, izquierda, Tamaño del mango / tamaño de la placa: 16/22mm



Datos de pedido

Número de pedido	273577 16/22
GTIN	7291075318128
Clase de artículo	26D

Descripción

Aplicación:

Primera opción para tronzar hasta un diámetro de 40 mm. Ranurado posible.

Idóneo para:

Insertos de corte n.º 273580 – 273581.

Descripción técnica

Longitud de la cabeza L ₁	26,9 mm
Longitud total L	120 mm
HBH	4 mm
WF	15,4 mm
CWN-CWX	2 - 2,4 mm
Tamaño del mango	16 mm
Serie	PENTAIQGRIP
H	25,5 mm
HBL	23,2 mm
Quality Dress	PCHL 16-D22-2-IQ
Tipo de boca	izquierda
Refrigeración interior	no

Posibilidad de tronzado axial	no
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete