



Soporte de apriete PENTAIQGRIP PCH-IQ, izquierda, Tamaño del mango / tamaño de la placa: 25/40mm



Datos de pedido

Número de pedido	273577 25/40
GTIN	7291075318029
Clase de artículo	26D

Descripción

Aplicación:

Primera opción para tronzar hasta un diámetro de 40 mm. Ranurado posible.

Idóneo para:

Insertos de corte n.º 273580 – 273581.

Descripción técnica

HBH	8 mm
Longitud total L	135 mm
Tamaño del mango	25 mm
WF	23,7 mm
H	43,5 mm
Longitud de la cabeza L ₁	33,3 mm
CWN-CWX	3 - 3,2 mm
Serie	PENTAIQGRIP
HBL	33,6 mm
Quality Dress	PCHL 25-D40-3-IQ
Tipo de boca	izquierda
Refrigeración interior	no

Posibilidad de tronzado axial	no
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete