



## Soporte de apriete PENTAIQGRIP PCH-IQ, izquierda, Tamaño del mango / tamaño de la placa: 20/40mm



### Datos de pedido

Número de pedido	273577 20/40
GTIN	7291075318012
Clase de artículo	26D

### Descripción

#### Aplicación:

Primera opción para tronzar hasta un diámetro de 40 mm. Ranurado posible.

#### Idóneo para:

Insertos de corte n.º 273580 – 273581.

### Descripción técnica

CWN-CWX	3 - 3,2 mm
Serie	PENTAIQGRIP
H	43,5 mm
HBH	13 mm
Longitud de la cabeza L <sub>1</sub>	33,3 mm
WF	18,7 mm
Tamaño del mango	20 mm
Longitud total L	135 mm
HBL	35,6 mm
Quality Dress	PCHL 20-D40-3-IQ
Tipo de boca	izquierda
Refrigeración interior	no

Posibilidad de tronzado axial	no
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete