



**Insertos de corte FLASHPENTA PMN D-J/D-C, IC908, Anchura de tronzado w / tamaño de la placa: 2/22mm**



**Datos de pedido**

Número de pedido	273580 2/22
GTIN	7291075380675
Clase de artículo	26K

**Descripción**

**Ejecución:**

Para tronzado y ranurado de componentes blandos. Minimiza las rebabas. Rompevirutas positivo. Corte suave. Avance de bajo a medio.

**Idóneo para:**

Soporte de apriete n.º 273576 – 273577.

**Nota:**

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.

**Descripción técnica**

Radio angular R	0,2 mm
Tolerancia ancho de tronzado w	0,03 mm
Avance f	0,04 - 0,12 mm/rev,
Ancho de tronzado w	2 mm
Tolerancia radio angular R	0,03 mm

## Hoja de datos

Serie	FLASHPENTA
Quality Dress	PMN D22-2J02 IC908
Número de cambios/cortes	5
Material de corte	MD
Perfil de plaquita de corte	neutro
Asignación fino/desbaste	Acabado
Aplicación principal	UNI
Condición de corte	continuo
Rompevirutas	J
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	60 - 180 m/min
Clase	IC908
Tipo de producto	Plaquita de corte para tronzado