



## Soporte de apriete HELIGRIP HELI, izquierda, Tamaño del mango / anchura de tronzado w: 16/3mm



### Datos de pedido

Número de pedido	273767 16/3
GTIN	7291075031928
Clase de artículo	26D

### Descripción

**Ejecución:**

Diseño recto (figura 1).

**Aplicación:**

Para torneado, tronzado y ranurado.

**Idóneo para:**

Insertos de corte n.º 273403 – 273413.

### Descripción técnica

WF	14,8 mm
Serie	HELI-GRIP
Tamaño del mango	16 mm
Ancho de tronzado w	3 mm
Longitud total L	135 mm
Profundidad de escotadura $t_{m\acute{a}x.}$	12 mm
Longitud de la cabeza $L_1$	30 mm
WB	2,4 mm
CWX	3,18 mm
CUTDIA	32 mm

Quality Dress	HELIL 1616-3T12
Tipo de boca	izquierda
Refrigeración interior	no
Posibilidad de tronzado axial	sí
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete