



Soporte de apriete HELIGRIP HELI, izquierda, Tamaño del mango / anchura de tronzado w: 20/3mm



Datos de pedido

Número de pedido	273767 20/3
GTIN	7291075031638
Clase de artículo	26D

Descripción

Ejecución:

Diseño recto (figura 1).

Aplicación:

Para torneado, tronzado y ranurado.

Idóneo para:

Insertos de corte n.º 273403 – 273413.

Descripción técnica

Longitud de la cabeza L ₁	29 mm
Tamaño del mango	20 mm
Serie	HELI-GRIP
Longitud total L	140 mm
Ancho de tronzado w	3 mm
WF	18,8 mm
CUTDIA	40 mm
WB	2,4 mm
CWX	4,76 mm
Quality Dress	HELIL 2020-3T20

Tipo de boca	izquierda
Refrigeración interior	no
Posibilidad de tronzado axial	sí
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete