




Soporte de apriete HELIGRIP HELI, izquierda, Tamaño del mango / anchura de tronzado w: 20/5mm



Datos de pedido

Número de pedido	273767 20/5
GTIN	7291075031713
Clase de artículo	26D

Descripción

Aplicación:

Para torneado, tronzado y ranurado.

Idóneo para:

Insertos de corte n.º 273403 – 273413.

Descripción técnica

Longitud de la cabeza L ₁	42 mm
Tamaño del mango	20 mm
WF	17,9 mm
Longitud total L	140 mm
Ancho de tronzado w	5 mm
Serie	HELI-GRIP
CUTDIA	50 mm
WB	4,2 mm
CWX	5 mm
Quality Dress	HELIL 2020-5T25
Tipo de boca	izquierda

Refrigeración interior	no
Posibilidad de tronzado axial	sí
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete