



## Soporte de apriete HELIGRIP HELI, izquierda, Tamaño del mango / anchura de tronzado w: 25/3mm



### Datos de pedido

Número de pedido	273767 25/3
GTIN	7291075031751
Clase de artículo	26D

### Descripción

**Aplicación:**

Para torneado, tronzado y ranurado.

**Idóneo para:**

Insertos de corte n.º 273403 – 273413.

### Descripción técnica

Tamaño del mango	25 mm
Ancho de tronzado w	3 mm
Serie	HELI-GRIP
WF	23,8 mm
Longitud total L	140 mm
Longitud de la cabeza L <sub>1</sub>	36,4 mm
CWX	3,18 mm
CUTDIA	40 mm
WB	2,4 mm
Quality Dress	HELIL 2525-3T20
Tipo de boca	izquierda

Refrigeración interior	no
Posibilidad de tronzado axial	sí
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete