



## Soporte de apriete PENTACUT PCH 24-34, derecha, Tamaño del mango / tamaño de la placa: 20/24mm



### Datos de pedido

Número de pedido	273924 20/24
GTIN	7291075172034
Clase de artículo	26D

### Descripción

#### Idóneo para:

Insertos de corte n.º 273937 – 273939.

### Descripción técnica

Longitud total L	120 mm
Longitud de la cabeza L <sub>1</sub>	19,5 mm
Profundidad de escotadura t <sub>máx.</sub>	6,5 mm
Tamaño del mango	20 mm
Serie	PENTACUT
CWN-CWX	0,5 - 3,2 mm
Tamaño de placa	12 mm
Quality Dress	PCHR 20-24
Tipo de boca	derecha
Refrigeración interior	no
Posibilidad de tronzado axial	no
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

