



Soporte de apriete PENTACUT PCH 24-34, derecha, Tamaño del mango / tamaño de la placa: 16/34mm



Datos de pedido

Número de pedido	273924 16/34
GTIN	7291075287219
Clase de artículo	26D

Descripción

Idóneo para:

Insertos de corte n.º 273937 – 273939.

Descripción técnica

Profundidad de escotadura $t_{\text{máx.}}$	10 mm
Tamaño del mango	16 mm
Serie	PENTACUT
Longitud de la cabeza L_1	31 mm
Longitud total L	120 mm
HBH	9 mm
CWN-CWX	1,5 - 4 mm
Tamaño de placa	20 mm
Quality Dress	PCHR 16-34
Tipo de boca	derecha
Refrigeración interior	no
Posibilidad de tronzado axial	no
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

