



Soporte de apriete PENTACUT PCH 24-34, derecha, Tamaño del mango / tamaño de la placa: 25/24mm



Datos de pedido

Número de pedido	273924 25/24
GTIN	7291075172089
Clase de artículo	26D

Descripción

Idóneo para:

Insertos de corte n.º 273937 – 273939.

Descripción técnica

Longitud de la cabeza L_1	19,5 mm
Profundidad de escotadura $t_{m\acute{a}x.}$	6,5 mm
Longitud total L	135 mm
Serie	PENTACUT
Tamaño del mango	25 mm
CWN-CWX	0,5 - 3,2 mm
Quality Dress	PCHR 25-24
Tipo de boca	derecha
Refrigeración interior	no
Posibilidad de tronzado axial	no
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

