



Soporte de apriete PENTACUT PCH 24-34, izquierda, Tamaño del mango / tamaño de la placa: 25/34mm



Datos de pedido

Número de pedido	273925 25/34
GTIN	7291075287158
Clase de artículo	26D

Descripción

Idóneo para:

Insertos de corte n.º 273937 – 273939.

Descripción técnica

Serie	PENTACUT
Tamaño del mango	25 mm
Longitud de la cabeza L ₁	31 mm
Longitud total L	135 mm
Profundidad de escotadura t _{máx.}	10 mm
CWN-CWX	1,5 - 4 mm
Tamaño de placa	20 mm
Quality Dress	PCHL 25-34
Tipo de boca	izquierda
Refrigeración interior	no
Posibilidad de tronzado axial	no
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

