



## Soporte de apriete PENTACUT PCH 24-34, izquierda, Tamaño del mango / tamaño de la placa: 25/24mm



### Datos de pedido

Número de pedido	273925 25/24
GTIN	7291075171938
Clase de artículo	26D

### Descripción

#### Idóneo para:

Insertos de corte n.º 273937 – 273939.

### Descripción técnica

Serie	PENTACUT
Profundidad de escotadura $t_{\text{máx.}}$	6,5 mm
Longitud total L	135 mm
Tamaño del mango	25 mm
Longitud de la cabeza $L_1$	19,5 mm
CWN-CWX	0,5 - 3,2 mm
Quality Dress	PCHL 25-24
Tipo de boca	izquierda
Refrigeración interior	no
Posibilidad de tronzado axial	no
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

