



Soporte de apriete PENTACUT PCH-17, derecha, Tamaño del mango / tamaño de la placa: 12/17mm



Datos de pedido

Número de pedido	273950 12/17
GTIN	7291075389562
Clase de artículo	26D

Descripción

Aplicación:

Para trabajos a ras en los resaltes de la pieza de trabajo para anchuras de tronzado de 0,25 mm – 3,18 mm.

Idóneo para:

Insertos de corte n.º 273956 – 273959.

Nota:

Para soportes derechos se utilizan plaquitas de corte derechas, para soportes izquierdos se utilizan plaquitas de corte izquierdas.

Descripción técnica

Tamaño del mango	12 mm
Profundidad de escotadura $t_{\text{máx.}}$	4 mm
Serie	PENTACUT
Longitud de la cabeza L_1	17 mm
Longitud total L	120 mm
OAH	17,6 mm
Tamaño de placa	17 mm
Quality Dress	PCHRS 12-17
Tipo de boca	derecha

Refrigeración interior	no
Posibilidad de tronzado axial	no
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete