



## Insertos de corte PENTACUT 17 N-P derecha, IC1008, Anchura de tronzado w / tamaño de la placa: 0,25/17mm



### Datos de pedido

Número de pedido	273956 0,25/17
GTIN	7291075390308
Clase de artículo	26K

### Descripción

#### Aplicación:

Sistema universal para el mecanizado de componentes pequeños. Para tronzado y ranurado, torneado, roscado y torneado inverso.

Para tronzado y ranurado. Rompevirutas positivo. Corte suave.

#### Idóneo para:

Soporte de apriete n.º 273950 – 273951.

#### Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.

### Descripción técnica

Ancho de tronzado w	0,25 mm
Profundidad de escotadura $t_{m\acute{a}x}$ .	0,6 mm
Avance f	0,02 - 0,03 mm/rev,
CUTDIA	1,2 mm
Tamaño de plaquita $\varnothing$ d	17 mm

Serie	PENTACUT
Quality Dress	PENTA 17N025P000RS IC1008
Número de cambios/cortes	5
Material de corte	HM
Perfil de plaquita de corte	neutro
Asignación fino/desbaste	Acabado
Aplicación principal	UNI
Condición de corte	continuo
Rompevirutas	P
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	60 - 180 m/min
Clase	IC1008
Tipo de producto	Plaquita de corte para tronzado