



## Soporte de apriete PENTACUT PCH-17, izquierda, Tamaño del mango / tamaño de la placa: 16/17mm



### Datos de pedido

Número de pedido	273951 16/17
GTIN	7291075389463
Clase de artículo	26D

### Descripción

#### Aplicación:

Para trabajos a ras en los resaltes de la pieza de trabajo para anchuras de tronzado de 0,25 mm – 3,18 mm.

#### Idóneo para:

Insertos de corte n.º 273956 – 273959.

#### Nota:

Para soportes derechos se utilizan plaquitas de corte derechas, para soportes izquierdos se utilizan plaquitas de corte izquierdas.

### Descripción técnica

Longitud total L	120 mm
Serie	PENTACUT
Tamaño del mango	16 mm
Profundidad de escotadura $t_{\text{máx.}}$	4 mm
Longitud de la cabeza $L_1$	17 mm
OAH	21,6 mm
Tamaño de placa	17 mm
Quality Dress	PCHLS 16-17
Tipo de boca	izquierda

Refrigeración interior	no
Posibilidad de tronzado axial	no
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete