



Soporte de apriete compacto HELIGRIP HFHR reforzado, derecha, Rango \varnothing / escotadura DAXN-DAXX: 100-180mm



Datos de pedido

Número de pedido	273768 100-180
GTIN	7291075033724
Clase de artículo	26D

Descripción

Aplicación:

Para ranurado axial y torneado de planear.

Idóneo para:

Insertos de corte n.º 273403 – 273413.

Descripción técnica

Profundidad de escotadura $t_{\text{máx.}}$	32 mm
WF	26,4 mm
Ancho de tronzado w	6 mm
OAH	37 mm
H	25 mm
Longitud total L	150 mm
Longitud de la cabeza L_1	51 mm
Serie	HELI-GRIP
Quality Dress	HFHR 25-100-6T32
B	25 mm
Tipo de boca	derecha

Refrigeración interior	no
Posibilidad de tronzado axial	sí
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete