



Insertos de corte PENTACUT 17 N-P izquierda, IC1008, Anchura de tronzado w / tamaño de la placa: 0,25/17mm



Datos de pedido

Número de pedido	273957 0,25/17
GTIN	7291075390346
Clase de artículo	26K

Descripción

Aplicación:

Sistema universal para el mecanizado de componentes pequeños. Para tronzado y ranurado, torneado, roscado y torneado inverso.

Para tronzado y ranurado. Rompevirutas positivo. Corte suave.

Idóneo para:

Soporte de apriete n.º 273950 – 273951.

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiplo de ésta.

Descripción técnica

Ancho de tronzado w	0,25 mm
Profundidad de escotadura $t_{m\acute{a}x}$.	0,6 mm
Avance f	0,02 - 0,03 mm/rev,
CUTDIA	1,2 mm
Tamaño de plaquita \varnothing d	17 mm

Serie	PENTACUT
Quality Dress	PENTA 17N025P000LS IC1008
Número de cambios/cortes	5
Material de corte	HM
Perfil de plaquita de corte	neutro
Asignación fino/desbaste	Acabado
Aplicación principal	UNI
Condición de corte	continuo
Rompevirutas	P
Velocidad de corte v_c aplicación principal	60 - 180 m/min
Clase	IC1008
Tipo de producto	Plaquita de corte para tronzado