



Soporte de apriete compacto HELIGRIP HFHR reforzado, derecha, Rango \varnothing / escotadura DAXN-DAXX: 40-48mm



Datos de pedido

Número de pedido	273768 40-48
GTIN	7291075032833
Clase de artículo	26D

Descripción

Aplicación:

Para ranurado axial y torneado de planear.

Idóneo para:

Insertos de corte n.º 273403 – 273413.

Descripción técnica

Longitud de la cabeza L_1	44 mm
Longitud total L	140 mm
WF	20,6 mm
OAH	31 mm
H	20 mm
Serie	HELI-GRIP
Profundidad de escotadura $t_{m\acute{a}x.}$	25 mm
Ancho de tronzado w	4 mm
Quality Dress	HFHR 20-40-4T25
B	20 mm
Tipo de boca	derecha

Refrigeración interior	no
Posibilidad de tronzado axial	sí
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete