



## Soporte de apriete compacto HELIGRIP HFHR reforzado, derecha, Rango $\varnothing$ / escotadura DAXN-DAXX: 180-800mm



### Datos de pedido

Número de pedido	273768 180-800
GTIN	7291075033472
Clase de artículo	26D

### Descripción

#### Aplicación:

Para ranurado axial y torneado de planear.

#### Idóneo para:

Insertos de corte n.º 273403 – 273413.

### Descripción técnica

Longitud de la cabeza $L_1$	51 mm
Longitud total L	150 mm
Profundidad de escotadura $t_{m\acute{a}x.}$	32 mm
H	25 mm
OAH	37 mm
Ancho de tronzado w	5 mm
Serie	HELI-GRIP
WF	26 mm
Quality Dress	HFHR 25-180-5T32
B	25 mm
Tipo de boca	derecha

Refrigeración interior	no
Posibilidad de tronzado axial	sí
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete