



Soporte de apriete compacto HELIGRIP HFHR reforzado, derecha, Rango \varnothing / escotadura DAXN-DAXX: 400-3000mm



Datos de pedido

| | |
|-------------------|-----------------|
| Número de pedido | 273768 400-3000 |
| GTIN | 7291075033762 |
| Clase de artículo | 26D |

Descripción

Aplicación:

Para ranurado axial y torneado de planear.

Idóneo para:

Insertos de corte n.º 273403 – 273413.

Descripción técnica

| | |
|---|------------------|
| Ancho de tronzado w | 6 mm |
| Serie | HELI-GRIP |
| Longitud de la cabeza L ₁ | 51 mm |
| H | 25 mm |
| Profundidad de escotadura t _{máx.} | 32 mm |
| WF | 26,4 mm |
| OAH | 40 mm |
| Longitud total L | 150 mm |
| HBH | 3 mm |
| Quality Dress | HFHR 25-400-6T32 |
| B | 25 mm |

| | |
|-------------------------------|--------------------------------|
| Tipo de boca | derecha |
| Refrigeración interior | no |
| Posibilidad de tronzado axial | sí |
| Tipo de producto | Soporte de torneado de apriete |