



## Soporte de apriete compacto HELIGRIP HFHR reforzado, derecha, Rango $\varnothing$ / escotadura DAXN-DAXX: 35-40mm



### Datos de pedido

Número de pedido	273768 35-40
GTIN	7291075033175
Clase de artículo	26D

### Descripción

#### Aplicación:

Para ranurado axial y torneado de planear.

#### Idóneo para:

Insertos de corte n.º 273403 – 273413.

### Descripción técnica

Serie	HELI-GRIP
H	20 mm
Profundidad de escotadura $t_{\text{máx.}}$	20 mm
Longitud total L	140 mm
Ancho de tronzado w	5 mm
WF	21 mm
OAH	31 mm
Longitud de la cabeza $L_1$	39 mm
Quality Dress	HFHR 20-35-5T20
B	20 mm
Tipo de boca	derecha

Refrigeración interior	no
Posibilidad de tronzado axial	sí
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete