



## Soporte de pinza compacto HELI-GRIP HFH reforzado, izquierda, Rango $\varnothing$ / escotadura DAXN-DAXX: 100-140mm



### Datos de pedido

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| Número de pedido  | 273769 100-140 |
| GTIN              | 7291075033069  |
| Clase de artículo | 26D            |

### Descripción

#### Aplicación:

Para ranurado axial y torneado de planear.

#### Idóneo para:

Insertos de corte n.º 273403 – 273413.

#### Nota:

Para soportes de pinza compactos izquierdos, utilice placas izquierdas (tipo HGPL o HFPL).

### Descripción técnica

|  |                  |
|--|------------------|
| OAH  | 37 mm            |
| Longitud de la cabeza $L_1$                  | 44 mm            |
| Serie  | HELI-GRIP        |
| H  | 25 mm            |
| Ancho de tronzado w                          | 4 mm             |
| WF   | 25,74 mm         |
| Longitud total L                             | 150 mm           |
| Profundidad de escotadura $t_{m\acute{a}x.}$ | 25 mm            |
| Quality Dress                                | HFHL 25-100-4T25 |
| B  | 25 mm            |

|                               |                                |
|-------------------------------|--------------------------------|
| Tipo de boca                  | izquierda                      |
| Refrigeración interior        | no                             |
| Posibilidad de tronzado axial | sí                             |
| Tipo de producto              | Soporte de torneado de apriete |