



Soporte de apriete compacto HELIGRIP HFHR reforzado, derecha, Rango \varnothing / escotadura DAXN-DAXX: 140-240mm



Datos de pedido

Número de pedido	273768 140-240
GTIN	7291075033076
Clase de artículo	26D

Descripción

Aplicación:

Para ranurado axial y torneado de planear.

Idóneo para:

Insertos de corte n.º 273403 – 273413.

Descripción técnica

H	25 mm
OAH	37 mm
Ancho de tronzado w	4 mm
Profundidad de escotadura $t_{\text{máx.}}$	25 mm
Longitud de la cabeza L_1	44 mm
Longitud total L	150 mm
WF	25,6 mm
Serie	HELI-GRIP
Quality Dress	HFHR 25-140-4T25
B	25 mm
Tipo de boca	derecha

Refrigeración interior	no
Posibilidad de tronzado axial	sí
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete