



Soporte de pinza compacto HELI-GRIP HFH reforzado, izquierda, Rango \varnothing / escotadura DAXN-DAXX: 35-40mm



Datos de pedido

Número de pedido	273769 35-40
GTIN	7291075033182
Clase de artículo	26D

Descripción

Aplicación:

Para ranurado axial y torneado de planear.

Idóneo para:

Insertos de corte n.º 273403 – 273413.

Nota:

Para soportes de pinza compactos izquierdos, utilice placas izquierdas (tipo HGPL o HFPL).

Descripción técnica

OAH	31 mm
Serie	HELI-GRIP
H	20 mm
Ancho de tronzado w	5 mm
Longitud de la cabeza L ₁	39 mm
WF	21 mm
Profundidad de escotadura t _{máx.}	20 mm
Longitud total L	140 mm
Quality Dress	HFHL 20-35-5T20
B	20 mm

Tipo de boca	izquierda
Refrigeración interior	no
Posibilidad de tronzado axial	sí
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete