



## Soporte de apriete compacto HELIGRIP HFHR reforzado, derecha, Rango $\varnothing$ / escotadura DAXN-DAXX: 180-400mm



### Datos de pedido

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| Número de pedido  | 273768 180-400 |
| GTIN              | 7291075033748  |
| Clase de artículo | 26D            |

### Descripción

#### Aplicación:

Para ranurado axial y torneado de planear.

#### Idóneo para:

Insertos de corte n.º 273403 – 273413.

### Descripción técnica

|   |                  |
|---|------------------|
| Longitud total L                            | 150 mm           |
| OAH   | 40 mm            |
| Longitud de la cabeza L <sub>1</sub>        | 51 mm            |
| Serie                                       | HELI-GRIP        |
| WF  | 26,4 mm          |
| Profundidad de escotadura t <sub>máx.</sub> | 32 mm            |
| H   | 25 mm            |
| Ancho de tronzado w                         | 6 mm             |
| HBH   | 3 mm             |
| Quality Dress                               | HFHR 25-180-6T32 |
| B   | 25 mm            |

|                               |                                |
|-------------------------------|--------------------------------|
| Tipo de boca                  | derecha                        |
| Refrigeración interior        | no                             |
| Posibilidad de tronzado axial | sí                             |
| Tipo de producto              | Soporte de torneado de apriete |