



## Soporte de pinza compacto HELI-GRIP HFH reforzado, izquierda, Rango $\varnothing$ / escotadura DAXN-DAXX: 40-48mm



### Datos de pedido

Número de pedido	273769 40-48
GTIN	7291075032840
Clase de artículo	26D

### Descripción

#### Aplicación:

Para ranurado axial y torneado de planear.

#### Idóneo para:

Insertos de corte n.º 273403 – 273413.

#### Nota:

Para soportes de pinza compactos izquierdos, utilice placas izquierdas (tipo HGPL o HFPL).

### Descripción técnica

WF	20,6 mm
Serie	HELI-GRIP
H	20 mm
OAH	31 mm
Longitud de la cabeza $L_1$	44 mm
Ancho de tronzado w	4 mm
Longitud total L	140 mm
Profundidad de escotadura $t_{\text{máx.}}$	25 mm
Quality Dress	HFHL 20-40-4T25
B	20 mm

Tipo de boca	izquierda
Refrigeración interior	no
Posibilidad de tronzado axial	sí
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete