



Insertos de corte PENTACUT 17 N-NP derecha, IC1008, Anchura de tronzado w / tamaño de la placa: 3/17mm



Datos de pedido

Número de pedido	273958 3/17
GTIN	7291075389685
Clase de artículo	26K

Descripción

Aplicación:

Sistema todoterreno para el mecanizado de componentes pequeños. Para tronzado y ranurado, torneado, roscado y torneado inverso.

Para ranurado y torneado de ranuras. Corte suave.

Idóneo para:

Soporte de apriete n.º 273950 – 273951.

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiplo de ésta.

Descripción técnica

Radio angular R	0,8 mm
Ancho de tronzado w	3 mm
Profundidad de escotadura $t_{m\acute{a}x}$.	4 mm
RETOL	0,02 mm
CUTDIA	32 mm

Avance f Tronzado	0,05 - 0,19 mm/rev,
Avance f Ranurado	0,05 - 0,11 mm/rev,
Profundidad de corte a_p	0,1 - 3,1 mm
Serie	PENTACUT
Profundidad de corte $p_{m\acute{a}x.}$	3,1 mm
Profundidad de corte $p_{m\acute{i}n.}$	0,05 mm
Quality Dress	PENTA 17-300NP08RS IC1008
Número de cambios/cortes	5
Material de corte	HM
Perfil de plaquita de corte	neutro
Asignación fino/desbaste	Acabado
Aplicación principal	UNI
Condición de corte	continuo
Rompevirutas	NP
Velocidad de corte v_c aplicación principal	50 - 150 m/min
Clase	IC1008
Tipo de producto	Plaquita de corte para tronzado