



## Soporte de pinza compacto HELI-GRIP HFH reforzado, izquierda, Rango $\varnothing$ / escotadura DAXN-DAXX: 180-400mm



### Datos de pedido

Número de pedido	273769 180-400
GTIN	7291075033755
Clase de artículo	26D

### Descripción

**Aplicación:**

Para ranurado axial y torneado de planear.

**Idóneo para:**

Insertos de corte n.º 273403 – 273413.

**Nota:**

Para soportes de pinza compactos izquierdos, utilice placas izquierdas (tipo HGPL o HFPL).

### Descripción técnica

Ancho de tronzado w	6 mm
Longitud de la cabeza L <sub>1</sub>	51 mm
Longitud total L	150 mm
H	25 mm
OAH	40 mm
HBH	3 mm
Profundidad de escotadura t <sub>máx.</sub>	32 mm
Serie	HELI-GRIP
WF	26,4 mm
Quality Dress	HFHL 25-180-6T32

B	25 mm
Tipo de boca	izquierda
Refrigeración interior	no
Posibilidad de tronzado axial	sí
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete