



Soporte de pinza compacto HELI-GRIP HFH reforzado, izquierda, Rango \varnothing / escotadura DAXN-DAXX: 130-180mm



Datos de pedido

Número de pedido	273769 130-180
GTIN	7291075033465
Clase de artículo	26D

Descripción

Aplicación:

Para ranurado axial y torneado de planear.

Idóneo para:

Insertos de corte n.º 273403 – 273413.

Nota:

Para soportes de pinza compactos izquierdos, utilice placas izquierdas (tipo HGPL o HFPL).

Descripción técnica

OAH	37 mm
WF	26 mm
Profundidad de escotadura $t_{\text{máx.}}$	32 mm
Longitud total L	150 mm
Longitud de la cabeza L_1	51 mm
H	25 mm
Ancho de tronzado w	5 mm
Serie	HELI-GRIP
Quality Dress	HFHL 25-130-5T32
B	25 mm

Tipo de boca	izquierda
Refrigeración interior	no
Posibilidad de tronzado axial	sí
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete