



Soporte de pinza compacto HELI-GRIP HFH reforzado, izquierda, Rango \varnothing / escotadura DAXN-DAXX: 400-3000mm



Datos de pedido

Número de pedido	273769 400-3000
GTIN	7291075033779
Clase de artículo	26D

Descripción

Aplicación:

Para ranurado axial y torneado de planear.

Idóneo para:

Insertos de corte n.º 273403 – 273413.

Nota:

Para soportes de pinza compactos izquierdos, utilice placas izquierdas (tipo HGPL o HFPL).

Descripción técnica

Ancho de tronzado w	6 mm
HBH	3 mm
Profundidad de escotadura $t_{\text{máx.}}$	32 mm
OAH	40 mm
H	25 mm
Serie	HELI-GRIP
WF	26,4 mm
Longitud total L	150 mm
Longitud de la cabeza L_1	51 mm
Quality Dress	HFHL 25-400-6T32

B	25 mm
Tipo de boca	izquierda
Refrigeración interior	no
Posibilidad de tronzado axial	sí
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete