



## Barra de mandrinar MINCUT, derecha, Ø de mango / tamaño de plaquita: 16/15mm



### Datos de pedido

Número de pedido	270420 16/15
GTIN	7291075262421
Clase de artículo	26I

### Descripción

#### Ejecución:

- **Placa de corte de metal duro atornillada, transmisión de fuerza en unión positiva mediante dentado frontal.**
- **Cambio sencillo de la plaquita de corte.**

#### Aplicación:

Para ranurado axial y tronzado en el rango de diámetro 8 mm – 17 mm.

#### Idóneo para:

Insertos de corte n.º 270422 – 270429.

### Descripción técnica

Ø de mango $D_s$	16 mm
Longitud total L	100 mm
Serie	MINCUT
Desplazamiento central $L_3$	12,5 mm
Tamaño de placa	15 mm
Longitud de la cabeza $l_2$	19 mm
Ancho de función $f_1$	2,7 mm
ancho radial $f_2$	7,5 mm
Refrigeración Ø $d_5$	8 mm

Radio R	10,3 mm
Quality Dress	MIFHR 16C-15
Tipo de boca	derecha
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Barra de mandrinar