




## Barra de mandrinar MINCUT, derecha, Ø de mango / tamaño de plaquita: 20/15mm



### Datos de pedido

Número de pedido	270420 20/15
GTIN	7291075262438
Clase de artículo	26l

### Descripción

#### Ejecución:

- **Placa de corte de metal duro atornillada, transmisión de fuerza en unión positiva mediante dentado frontal.**
- **Cambio sencillo de la plaquita de corte.**

#### Aplicación:

Para ranurado axial y tronzado en el rango de diámetro 8 mm – 17 mm.

#### Idóneo para:

Insertos de corte n.º 270422 – 270429.

### Descripción técnica

Serie	MINCUT
Longitud total L	100 mm
Tamaño de placa	15 mm
Desplazamiento central L <sub>3</sub>	12,5 mm
Ø de mango D <sub>s</sub>	20 mm
Longitud de la cabeza l <sub>2</sub>	19 mm
Ancho de función f <sub>1</sub>	4,7 mm
ancho radial f <sub>2</sub>	9 mm
Refrigeración Ø d <sub>5</sub>	8,5 mm

Radio R	11,3 mm
Quality Dress	MIFHR 20C-15
Tipo de boca	derecha
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Barra de mandrinar