




Barra de mandrinar MINCUT, derecha, Ø de mango / tamaño de plaquita: 12/8mm



Datos de pedido

Número de pedido	270420 12/8
GTIN	7291075262391
Clase de artículo	26l

Descripción

Ejecución:

- **Placa de corte de metal duro atornillada, transmisión de fuerza en unión positiva mediante dentado frontal.**
- **Cambio sencillo de la plaquita de corte.**

Aplicación:

Para ranurado axial y tronzado en el rango de diámetro 8 mm – 17 mm.

Idóneo para:

Insertos de corte n.º 270422 – 270429.

Descripción técnica

Ø de mango D_s	12 mm
Serie	MINCUT
Longitud total L	102,5 mm
Desplazamiento central L_3	7,4 mm
Tamaño de placa	8 mm
Longitud de la cabeza l_2	12,5 mm
ancho radial f_2	5,5 mm
Ancho de función f_1	1,4 mm
Refrigeración Ø d_5	5 mm
Radio R	3,8 mm

Quality Dress	MIFHR 12C-8
Tipo de boca	derecha
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Barra de mandrinar