



## Plaquitas de corte MINCUT MIUR Radio completo, IC908, Anchura de tronzado w / tamaño de la placa: 2/8mm



### Datos de pedido

Número de pedido	270425 2/8
GTIN	7291075294583
Clase de artículo	26J

### Descripción

#### Ejecución:

Con radio completo para ranurado interno de 45°.

#### Idóneo para:

Barra de mandrinar n.º 270420.

### Descripción técnica

Profundidad máxima de corte $t_{m\acute{a}x.}$	1,36 mm
Ø mínimo $D_{m\acute{i}n.}$	8,3 mm
Avance f Ranurado	0,01 - 0,03 mm/rev,
Avance f Torneado	0,03 - 0,1 mm/rev,
WF	3,6 mm
Profundidad de corte $a_p$	0,03 - 0,5 mm
Radio angular R	1 mm
Clase	IC908
Aplicación principal	UNI
Condición de corte	continuo

Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	80 - 140 mm/min
Tipo de producto	Plaquita de corte intercambiable mini