



Plaquitas de corte MINCUT MIFR neutro, IC908, Anchura de tronzado w / tamaño de la placa: 2,2/8mm



Datos de pedido

Número de pedido	270426 2,2/8
GTIN	7291075262537
Clase de artículo	26J

Descripción

Ejecución:

Para ranurado axial interno y tronzado.

Idóneo para:

Barra de mandrinar n.º 270420.

Descripción técnica

Profundidad máxima de corte $t_{\text{máx.}}$	5,5 mm
Tamaño de plaquita $\varnothing d$	8 mm
WF	2,9 mm
Avance f Refrentado	0,02 - 0,06 mm/rev,
Avance f Ranurado axial	0,02 - 0,1 mm/rev,
INSL	17,7 mm
DAXN-DAXX	8 - 21 mm
Radio angular R	0,2 mm
Clase	IC908
Aplicación principal	UNI
Condición de corte	continuo

Velocidad de corte v_c aplicación principal	80 - 140 mm/min
Tipo de producto	Plaquita de corte intercambiable mini