



**Soporte de apriete THD DOVEIQGRIP, derecha, Tamaño del mango / anchura de tronzado w: 25/10mm**



**Datos de pedido**

Número de pedido	274140 25/10
GTIN	7291075316667
Clase de artículo	26D

**Descripción**

**Ejecución:**

Para ranurado externo.

**Descripción técnica**

OAL	170 mm
WB	9,2 mm
CDX	20 mm
Tamaño del mango	25 mm
Ancho de tronzado w	10 mm
WF	20,4 mm
HBL	30 mm
Serie	DOVEIQGRIP
HBH	8 mm
Quality Dress	THDR 2525-10T20-IQ
Voladizo	20 mm
Tipo de boca	derecha
Refrigeración interior	sí

## Hoja de datos

Posibilidad de tronzado axial	no
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete