



## Soporte de apriete THD DOVEIQGRIP, derecha, Tamaño del mango / anchura de tronzado w: 40/16mm



### Datos de pedido

Número de pedido	274140 40/16
GTIN	7291075316735
Clase de artículo	26D

### Descripción

#### Ejecución:

Para ranurado externo.

### Descripción técnica

CDX	50 mm
WB	14,8 mm
Ancho de tronzado w	16 mm
OAL	180 mm
WF	32,6 mm
Serie	DOVEIQGRIP
Tamaño del mango	40 mm
Quality Dress	THDR 4040-16T50-IQ
Voladizo	50 mm
Tipo de boca	derecha
Refrigeración interior	sí
Posibilidad de tronzado axial	no
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

