



Soporte de apriete THD DOVEIQGRIP, izquierda, Tamaño del mango / anchura de tronzado w: 25/12mm



Datos de pedido

Número de pedido	274141 25/12
GTIN	7291075316759
Clase de artículo	26D

Descripción

Ejecución:

Para ranurado externo.

Descripción técnica

HBL	30 mm
Ancho de tronzado w	12 mm
Tamaño del mango	25 mm
Serie	DOVEIQGRIP
OAL	170 mm
WF	19,5 mm
HBH	8 mm
WB	11 mm
CDX	20 mm
Quality Dress	THDL 2525-12T20-IQ
Voladizo	20 mm
Tipo de boca	izquierda
Refrigeración interior	sí

Posibilidad de tronzado axial	no
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete