



Soporte de apriete THD DOVEIQGRIP, izquierda, Tamaño del mango / anchura de tronzado w: 25/10mm



Datos de pedido

Número de pedido	274141 25/10
GTIN	7291075316742
Clase de artículo	26D

Descripción

Ejecución:

Para ranurado externo.

Descripción técnica

Serie	DOVEIQGRIP
Tamaño del mango	25 mm
WB	9,2 mm
HBL	30 mm
HBH	8 mm
CDX	20 mm
OAL	170 mm
Ancho de tronzado w	10 mm
Quality Dress	THDL 2525-10T20-IQ
Voladizo	20 mm
Tipo de boca	izquierda
Refrigeración interior	sí
Posibilidad de tronzado axial	no

Tipo de producto

Soporte de torneado de apriete