



Soporte de apriete THD DOVEIQGRIP, derecha, Tamaño del mango / anchura de tronzado w: 25/14mm



Datos de pedido

Número de pedido	274140 25/14
GTIN	7291075316681
Clase de artículo	26D

Descripción

Ejecución:

Para ranurado externo.

Descripción técnica

HBH	8 mm
OAL	170 mm
HBL	30 mm
CDX	20 mm
Ancho de tronzado w	14 mm
Tamaño del mango	25 mm
Serie	DOVEIQGRIP
WB	13 mm
WF	18,5 mm
Quality Dress	THDR 2525-14T20-IQ
Voladizo	20 mm
Tipo de boca	derecha
Refrigeración interior	sí

Posibilidad de tronzado axial	no
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete