



Soporte de apriete THD DOVEIQGRIP, izquierda, Tamaño del mango / anchura de tronzado w: 25/14mm



Datos de pedido

Número de pedido	274141 25/14
GTIN	7291075316766
Clase de artículo	26D

Descripción

Ejecución:

Para ranurado externo.

Descripción técnica

Tamaño del mango	25 mm
Ancho de tronzado w	14 mm
CDX	20 mm
HBH	8 mm
OAL	170 mm
HBL	30 mm
WB	13 mm
Serie	DOVEIQGRIP
Quality Dress	THDL 2525-14T20-IQ
Voladizo	20 mm
Tipo de boca	izquierda
Refrigeración interior	sí
Posibilidad de tronzado axial	no

Tipo de producto

Soporte de torneado de apriete