



Soporte de apriete THD DOVEIQGRIP, izquierda, Tamaño del mango / anchura de tronzado w: 32/16mm



Datos de pedido

Número de pedido	274141 32/16
GTIN	7291075316858
Clase de artículo	26D

Descripción

Ejecución:

Para ranurado externo.

Descripción técnica

WB	14,8 mm
Ancho de tronzado w	16 mm
Tamaño del mango	32 mm
OAL	170 mm
HBL	48 mm
HBH	8 mm
Serie	DOVEIQGRIP
WF	24,6 mm
CDX	40 mm
Quality Dress	THDL 3232-16T40-IQ
Voladizo	40 mm
Tipo de boca	izquierda
Refrigeración interior	sí

Posibilidad de tronzado axial	no
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete