

**Inserto de corte DOVEIQGRIP TIGER-IQ, IC830, Ancho de tronzado w: 14mm****Datos de pedido**

Número de pedido	274149 14
GTIN	7291075316575
Clase de artículo	26H

**Descripción****Ejecución:**

Rompeviruta Y: para el mecanizado de inmersión general. Formador de chips positivos. Corte suave.

**Aplicación:**

Para ranurado externo para grandes volúmenes de mecanizado.

**Descripción técnica**

RETOL	0,05 mm
fg	0,22 - 0,45 mm/rev,
INSL	161 mm
CWTOL	0,08 mm
Radio angular R	1,5 mm
Ancho de tronzado w	14 mm
Serie	DOVEIQGRIP

Quality Dress	TIGER 1415Y-IQ IC830
Número de cambios/cortes	1
Material de corte	HM
Perfil de plaquita de corte	neutro
Asignación fino/desbaste	Acabado
Aplicación principal	UNI
Condición de corte	fuertemente interrumpido
Rompevirutas	FG
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	80 - 180 m/min
Clase	IC830
Tipo de producto	Plaquita de corte para tronzado