


**Garant****SNHX 1102 neutro, Tipo: INOX**

## Datos de pedido

Número de pedido	218571 INOX
GTIN	4045197656315
Clase de artículo	21A

## Descripción

**Nota:**Valores de aplicación para  $a_e$  máx.

## Descripción técnica

Avance $f_z$ por diente	0,13 mm
Tipo	INOX
Anchura de chaflán	0,15 mm
Clase	HB7535
Recubrimiento	con revestimiento
Grosor de la placa E	2,38 mm
Código ISO plaquita de corte	SNHX 1102
Material de corte	MD
Grosor de plaquita	2,3 mm

Para anchura de ranura $a_p$	4 mm
Número de cambios/cortes	4
Tipo de producto	Plaquita de corte para fresar