



TPCR 1003PDFR-P, IC28, Tipo: ALU



Datos de pedido

Número de pedido	226499 ALU
GTIN	7291075313666
Clase de artículo	19A

Descripción

Ejecución:

Plaquita de corte Trigon con 3 aristas de corte helicoidales. Diseño de corte positivo axial y radial. Para un mecanizado eficaz y preciso de escuadras de 90°.

Nota:

Valores de aplicación para $a_e = 0,3...1 \times D$ / a_p máx. = 8,0 mm.

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.

Descripción técnica

Tipo	ALU
Serie	HELI3MILL
Avance f_z	0,25 mm
Código ISO plaquita de corte	TPCR 1003PDFR-P
Geometría	PDFR-P
Quality Dress	HM390 TPCR1003PDFR-P IC28
Clase	IC28

Material de corte	HM
Tipo de producto	Plaquita de corte para fresar

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Aluminio, plásticos	adecuado	640 m/min	N
Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuado	560 m/min	N
Aluminio > 10 % Si	adecuado	320 m/min	N
húmedo máximo	adecuado		
seco	adecuado		