



Linterna de bolígrafo WORK PEN 200 R, Tipo: WORK-PEN



Datos de pedido

Número de pedido	081566 WORK-PEN
GTIN	5708997351277
Clase de artículo	08C

Descripción

Ejecución:

Linterna de bolígrafo LED con batería de 200 lúmenes con función de regulación continua e imanes incorporados.

WORK PEN 200 R es una **linterna de bolígrafo con batería** y forma parte de la gama de productos de FLASHLIGHT actualizada. La lámpara de trabajo perfecta para tareas de inspección profesionales, ¡siempre a mano!

La linterna de bolígrafo LED proporciona una iluminación extremadamente **potente** tanto desde el cabezal de la lámpara (hasta 200 lúmenes) como desde el foco de la parte superior, que brilla con unos asombrosos **150 lúmenes** para una linterna tan pequeña. El interruptor de botón lateral permite que se pueda utilizar sin esfuerzo con una sola mano.

La lámpara también está equipada con una función de regulación continua del **10 % al 100 %** para que la potencia luminosa pueda ajustarse a la tarea que se esté realizando. La robusta construcción de aluminio proporciona un **agarre cómodo** y el diseño **delgado** y compacto permite acceder a los espacios más inaccesibles y reducidos.

WORK PEN 200 R se suministra con **imanes integrados en el clip** y en la parte inferior de la linterna para colgarla o guardarla. Esto significa una mayor flexibilidad y una fácil colocación de la linterna cuando ambas manos necesitan estar libres para la tarea de trabajo.

La linterna de bolígrafo se carga simplemente con **un cable USB**, lo que elimina la necesidad de tener que cambiar las baterías. El **indicador de la batería** en la parte delantera muestra el estado de carga. Incluye un clip de sujeción para el bolsillo del pecho.

El diseño de WORK PEN 200 R es único y está protegido por la patente de diseño de la UE. La WORK PEN 200 R se suministra sin fuente de alimentación ni cable de carga.

Función:

IP30: Existe protección contra la penetración de cuerpos extraños de $\varnothing > 2,5$ mm, aunque se deberían mantener alejadas las herramientas y alambres, y no hay protección contra el agua.

Descripción técnica

Suministro de energía	a batería
Duración ilumin.	10 h
Clase de protección IP	IP 30
Ángulo de emisión	105 grados
Corriente de alumbrado	20 - 200 lm
Bombilla	Módulo LED
Temperatura de color	6000 K
Tensión de batería	3,7 V
Cantidad de baterías contenidas	1
Capacidad de la batería	0,75 Ah
Tipo batería	Ion de litio
Tipo de producto	Lámpara de inspección